

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261309 20/16
GTIN	4045197653796
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Aluslevy	269005 8
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-koodi pidin	SVHCR/L 2020K16
Terän koko	16 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	15 mm
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Aluslevy Tyyppi 8

269005 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500