

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261335 16/11
GTIN	4045197654045
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	21 mm
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Pään pituus L ₁	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	AH16Q SVUCR/L11
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500