

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261338 16/11
GTIN	4045197654076
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	30 mm
ISO-koodi pidin	A16M SVJCR/L11
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	11 mm
Keskisiirto L ₃	2 mm
Kaulan leveys L ₄	9,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	22 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500