

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261339 16/11
GTIN	4045197654106
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kaulan leveys L ₄	9,5 mm
Pään pituus L ₁	30 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Terän koko	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	22 mm
ISO-koodi pidin	A16M SVJCR/L11
Keskisiirto L ₃	2 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi	SisäSORVAUSpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500