

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261349 16/11
GTIN	4045197656247
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SVUCR/L11
Pään pituus L ₁	16,5 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	21 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L ₂	15,5 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500