

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261349 25/16
GTIN	4045197654182
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Pään pituus L_1	25,5 mm
Terän koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
Keskisiirto L_3	17 mm
ISO-koodi pidin	A25R SVUCR/L16
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L_2	24 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D_5	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500