

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261344 16/11
GTIN	4045197656131
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	21 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	A16Q SVQCR/L11
Pään pituus L <sub>1</sub>	16,5 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15,5 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500