

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261348 40/16
GTIN	4045197656230
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	269005 8
Aluslevyn ruuvi	269013 2
Pään pituus L ₁	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Keskisiirto L ₃	27 mm
Terän koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1604..
ISO-koodi pidin	A40T SVUCR/L16
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	49 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L ₂	39 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	40 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 8	269005 8
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500