

**CENTRO P ER -kiristysholkkipidike - lieriömäinen, ER-kiristysholkkikoolle: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300682 8
GTIN	2050001705679
Tuoteluokka	33F

Kuvaus**Malli:**

Lieriömäiset rungot, Fahrion CENTRO P ilman kiinnitysmuttereita.
Läpireikä sisäjähdytykseen.

Käyttö:

Kiristystukan jatkamiseen weldon- tai kiristysholkki-istukoissa.

Erikoistarvike:

Kiristysavaimet nro 309754; 309756.
ER-kiristysholkit nro 309365 - 309372, ER-Mini-CP-mutterit nro 309655; 309665.

Huomautus:

Ei sovellu kutistukseen. Pituussäätö ei ole mahdollista.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	1 - 5 mm
Varren Ø d	10 mm
Varren pituus L ₁	138 mm
ER-kiristysholkeille	8
L ₂	10 mm
Ulko-Ø D	10 mm
Sarja	Centro P
Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm

Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309372 4
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309365 3
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309370 8
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309369 3
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309368 3
ER-kiristysmutteri CENTRO Ptiivistysrenkaille HP Tyyppi CP ER:lle 16DI	309665 16DI
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 2 mm	309368 2
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309371 5
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309371 7
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309370 10
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 1 mm	309368 1
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309371 6
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309372 6
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309371 9
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309365 4
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309369 4
ER-kiristysmutteri CENTRO PVakio Tyyppi CP ER:lle 16	309655 16
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 1 mm	309365 1
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309371 8
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 1 mm	309370 1
ER-kiristysmutteri CENTRO PVakio Tyyppi CP ER:lle 32	309655 32
ER-kiristysmutteri CENTRO PVakio Tyyppi CP ER:lle 8M	309655 8M

ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309370 5
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309369 6
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309370 3
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309371 4
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 2 mm	309365 2
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309371 3
ER-kiristysmutteri CENTRO Ptiivistysrenkaille HP Tyyppi CP ER:lle 32DI	309665 32DI
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309368 7
ER-kiristysmutteri CENTRO PVakio Tyyppi CP ER:lle 25	309655 25
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309368 5
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309365 5
ER-kiristysmutteri CENTRO Ptiivistysrenkaille HP Tyyppi CP ER:lle 25DI	309665 25DI
ER-kiristysmutteri CENTRO PVakio Tyyppi CP ER:lle 16C	309655 16C
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309369 5
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309370 4
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309371 10
ER-kiristysmutteri CENTRO Ptiivistysrenkaille HP Tyyppi CP ER:lle 16CDI	309665 16CDI
ER-kiristysmutteri CENTRO Ptiivistysrenkaille HP Tyyppi CP ER:lle 16MSDI	309665 16MSDI
ER-kiristysmutteri CENTRO Ptiivistysrenkaille HP Tyyppi CP ER:lle 40DI	309665 40DI
ER-kiristysmutteri CENTRO PVakio Tyyppi CP ER:lle 11M	309655 11M
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309368 6
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309370 9
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309370 6
ER-kiristysmutteri CENTRO PVakio Tyyppi CP ER:lle 40	309655 40
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 2 mm	309370 2
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309370 7

ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen ja suuttimet Nim. kiristys- Ø d 8 mm	309372 8
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309368 4
ER-kiristysmutteri CENTRO PVakio Tyypin CP ER:lle 16MS	309655 16MS