

**Garant****Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB, SK 40 A = 160, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300895 40
GTIN	4045197285287
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Kuulakärkilevy/RFID-siru.

**GARANT** – kaikki varret kovasorvatut (tasainen käynti!).

**Käyttö:**

- **Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.**
- **Vääntiörengas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

**Huomautus:**

Sisäjähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	160 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	41 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	40
Jyrsintuurnan pituus L <sub>3</sub> vääntiörenkaalla	27 mm

Varavääntiörengas nro 309870	40
Ulko-Ø D	70 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Sovitin	SK 40 A = 160
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/300895-40>