

Garant

Poraustuurna, kiinteä kaltevuuskulma 1,5°, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko L: 32/16mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	272142 32/16
GTIN	4045197431103
Tuoteluokka	21W

Kuvaus

Malli:
Kiinteä kaltevuuskulma.
Sisäjähdytys.

Tekninen kuvaus

Terän koko	16 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 5
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	17 mm
Keskisiirto L_3	10,3 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren $\varnothing D_5$	20 mm
Kaltevuuskulma	1,5 astetta
Käyttötapa	Vasen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 5	279810 5
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200