

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko L: 12/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272002 12/16
GTIN	4045197644183
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Toimituksen sisältö:
Aluslevy 1,5°.****Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L ₄	16 mm
Varren koko	12 mm
Kiinnitysruuvikierteitysterälle	279810 2
Aluslevy 1,5°	272610 1,5
Kiinnitysruuvi aluslaatalle	279824 1
Pään pituus L ₁	22 mm
Kokonaispituus L	83 mm
Terän koko	16 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	272500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 1	279824 1
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	279810 2
Aluslevy kääntöteränpitimille ja sisäSORVAUSPITIMILLE EL/IR Kaltevuuskulma 1,5 astetta	272610 1,5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500