

Garant**Sisäsorvauspidin, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko L: 120/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272171 120/16
GTIN	4045197430700
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Toimituksen sisältö:
Aluslevy 1,5°.****Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L ₃	13,4 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 2
Terän koko	16 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	24 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Aluslevy 1,5°	272620 1,5
Aluslevyn ruuvi	279824 1
Varren Ø D ₅	20 mm
Kaulan leveys L ₄	20 mm
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	272500
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 1	279824 1
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	279810 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Aluslevy sisäsorvauspitimiin Kaltevuuskulma 1,5 astetta	272620 1,5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500