

Garant

Porausturna, kiinteä kaltevuuskulma 0,5°, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko L: 32/11mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	272091 32/11
GTIN	4045197645470
Tuoteluokka	21W

Kuvaus

Malli:
Kiinteä kaltevuuskulma.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	279810 4
Keskisiirto L ₃	8,9 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	16 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Sisäjähdytys	ei
Varren Ø D _s	16 mm
Kaltevuuskulma	0,5 astetta
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	279810 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500