

Garant**Porausturna, kiinteä kaltevuuskulma 1,5°, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko L: 32/16mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	272111 32/16
GTIN	4045197430618
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:****Kiinteä kaltevuuskulma.****Sisäjähdytys.****Käyttö:**

Vakiokierteille M20×2,5; M22×2,5 ja M24×3.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	279810 5
Terän koko	16 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	17 mm
Keskisiirto L ₃	10,3 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren Ø D ₅	20 mm
Kaltevuuskulma	1,5 astetta
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX10

674248 TX10

Kiinnitysruuvi Tyyppi 5

279810 5

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200