

**Garant****Sisäsorvauspidin, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko L: 135/22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272171 135/22
GTIN	4045197429841
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Toimituksen sisältö:**  
**Aluslevy 1,5°.****Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	279810 3
Keskisiirto L <sub>3</sub>	17,2 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Terän koko	22 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Aluslevyn ruuvi	279824 2
Aluslevy 1,5°	272626 1,5
Varren Ø D <sub>5</sub>	25 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	24,6 mm
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	279824 2
Aluslevy sisäsorvauspitimiin Kaltevuuskulma 1,5 astetta	272626 1,5
Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	279810 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500