

**Garant****Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB, SK 50 A = 100, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300950 22
GTIN	4045197285409
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Kuulakärkilevy/RFID-siru.

**GARANT** – kaikki varret kovasorvatut (tasainen käynti!).

**Käyttö:**

- **Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.**
- **Vääntiörengas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

**Huomautus:**

Sisäjähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

**Tekninen kuvaus**

Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	31 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	22
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Varavääntiörengas nro 309870	22

Jyrsintuurnan pituus L <sub>3</sub> vääntiörenkaalla	19 mm
Ulko-Ø D	40 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Sovitin	SK 50 A = 100
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/300950-22>