

**Garant****Porausturna, kiinteä kaltevuuskulma 3°, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko L: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272121 25/11
GTIN	4045197430632
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:****Kiinteä kaltevuuskulma.****Sisäjähdytys.****Käyttö:**

Vakiokierteille M16×2 ja M18×2,5.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	279810 4
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7,3 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kaltevuuskulma	3 astetta
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	279810 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500