

**Garant**

**Poraustuurna, kiinteä kaltevuuskulma 0,5°, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko L: 25/11mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	272132 25/11
GTIN	4045197645494
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus**

**Malli:**  
**Kiinteä kaltevuuskulma.**

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	279810 4
Terän koko	11 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ D <sub>min</sub>	13 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7,3 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren $\varnothing$ D <sub>5</sub>	12 mm
Kaltevuuskulma	0,5 astetta
Käyttötapa	Vasen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

**Tarvikkeet**

674248 TX8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4

279810 4

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500