

**Garant****Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 40 A = 160, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301070 40
GTIN	4045197285720
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- 4 jäähdytyskanavareikää.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

**Tekninen kuvaus**

sopiva erikoisavain nro 309840	40
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	27 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm

Ulko-Ø D	89 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Sovitin	SK 40 A = 160
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/301070-40>