

Garant**Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 50 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301090 50
GTIN	4045197285775
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- 4 jäähdytyskanavareikää.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d ₁	50 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	50
sopiva erikoisavain nro 309840	50
Ulkonema A-mitta	70 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	30 mm

Ulko-Ø D	120 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	50 mm
Sovitin	SK 50 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/301090-50>