

**CCMW 09T308, KBN05M, Tyyppi: ME****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265638 ME
GTIN	4960664598878
Tuoteluokka	25H

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge; 2 särmää kääntöterää kohden.

Laji: KBN05M

Lastuamissärmän malli: ME

Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,5 mm

Syöttö f : 0,08 - 0,15 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissärmän malli	ME
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 200 m/min
Syöttö f	0,08 - 0,15 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,5 mm

Laji	KBN05M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CBN
ISO-koodi-kääntöterä	CCMW 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	KBN05M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		