



**Weldonpidin kierrekiinnikejyrsimille, joissa on sisäjähdytys, Ø d = 32 mm,
Kierre M × Pituus L1: M12X105**



Tilaustiedot

Tilausnumero	301328 M12X105
GTIN	4045197331823
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:

Varren toleranssi h6.

Käyttö:

Kiinnitykseen vääntöistukkaan (Weldon).

Sisäjähdytys: kyllä

Reiän Ø D₁: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 170 mm

Hyötypituus L₁: 105 mm

L₂: 24 mm

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	21 mm
Kokonaispituus L _{ges}	170 mm
Hyötypituus L ₁	105 mm
L ₂	24 mm
Reiän Ø D ₁	12,5 mm
Sovitin	Ø d = 32 mm
Sisäjähdytys	kyllä

