


Garant**Pistoterä, HSS, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 32/2,2mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273560 32/2,2 |
| GTIN | 4045197587541 |
| Tuoteluokka | 21U |

Kuvaus**Sopii:**

Pidike nro 273984 – 273994 tai nro 319132; 319133 (VDI-pidike).

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Suurimmalle työkappaleen Ø:lle | 50 mm |
| Lehden korkeus h ₅ | 32 mm |
| Pistoleveys w | 2,2 mm |
| enimmäispistosyvyys t _{max} | 25 mm |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Lastuava aine | HSS |
| Käyttötapa | Neutraali |
| Sisäjähdytys | ei |
| aksaalinen pisto mahdollinen | ei |
| Tuotetyyppi | Pistoarvo |