



Densimet-työkalunpidin jyrsimille, Ø d = 16 mm, Kierre M × Lges: M8X88



Tilaustiedot

Tilausnumero	301345 M8X88
GTIN	4045197439307
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:

- Väriä vaimentava ominaisuus.
- Varren toleranssi h6.

Käyttö:

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi.

Sisäjähdytys: ja

Tärinä: vaimennettu

Reiän Ø D₁: 8,5 mm

Ø D₂: 14 mm

Hyötypituus L₁: 40 mm

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	14 mm
Hyötypituus L ₁	40 mm
kierre M	M8 x 88
Reiän Ø D ₁	8,5 mm
Sovitin	Ø d = 16 mm
Varren Ø d	16 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tärinä	vaimennettu

