

**Garant****Hydraulikiristysistukka lyhyt, malli HT, jäähdytyskanavareivät, SK 40,  
Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302031 20
GTIN	4045197644787
Tuoteluokka	31H

**Kuvaus****Malli:**

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätö (säätö 10 mm) mahdollinen.
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

**Käyttö:**

- Poraamiseen, kalvintaan sekä kevyeseen ja raskaaseen lastuamiseen jyrittäessä.
- Parhaat siirrettävät vääntömomentit 550 Nm, malli HT (High Torque).
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 – 308835, kavennusholkit nro 302135 – 302187.

**Huomautus:**

V = enimmäisstöalue

Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	64,5 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm

Sopiva kavennusholkki	302160; 302165; 302150; 302155
Hyötypituus L <sub>1</sub>	45,5 mm
Ulko-Ø D	49 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Jäähdytinkanavan reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka