

Garant**Uranpistoterä keskiraskas työstö, CU7025, Pistoleveys w: 3mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273730 3 |
| GTIN | 4045197579218 |
| Tuoteluokka | 21J |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Pistoleveys w | 3 mm |
| Pistoleveystoleranssi w | ± 0,03 mm |
| Syöttö f | 0,1 - 0,23 mm/kierr, |
| Lastuamissyvyys a _p | 0,8 - 1,7 mm |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | Cermet |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Pääkäyttöalue | P |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Laji | CU7025 |
| Kulman säde R | 0,4 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Kääntöteräprofiili | Neutraali |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 210 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 170 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 140 m/min | P |
| jatkuva | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |