

Garant**Uranpistoterä Täyskaarisärmä, CBN825, Pistoleveys w: 5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273746 5 |
| GTIN | 4045197643629 |
| Tuoteluokka | 21H |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Pistoleveystoleranssi w | $\pm 0,03$ mm |
| Pistoleveys w | 5 mm |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | CBN |
| Pääkäyttöalue | H |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Laji | CBN825 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Kääntöteräprofiili | Neutraali |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |

Käyttäjätiedot

| | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------------|
| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--|-----------------|----------------------|------------------|

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|---|
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 100 m/min | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 100 m/min | H |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | 100 m/min | H |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |