

**Garant****Uranpistoterä Täyskaarisärmä, HB7215, Pistoleveys w: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273737 2
GTIN	4045197578365
Tuoteluokka	21J

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveys w	2 mm
Pistoleveystoleranssi w	± 0,03 mm
Syöttö f	0,06 - 0,14 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,1 - 0,6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	K
Oheiskäyttö	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7215
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
GG(G)	soveltuu	280 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		