

**Garant****Uranpistoterä keskiraskas työstö, CU7025, Pistoleveys w: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273730 6
GTIN	4045197579249
Tuoteluokka	21J

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveystoleranssi w	± 0,04 mm
Pistoleveys w	6 mm
Syöttö f	0,13 - 0,33 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	1,2 - 3,3 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Cermet
Pinnoitus	pinnoittamaton
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CU7025
Kulman säde R	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
jatkuva	soveltuu		
kuiva	soveltuu		