

## Halkaistu kavennusholkki tiivistetty, Ø 12 mm, Kiinnitys-Ø D1: 3mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302140 3
GTIN	4019208193144
Tuoteluokka	33D

### Kuvaus

#### Malli:

**Tiivistetty (kumitulppa).**

#### Käyttö:

- Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
- Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
- Korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuutta kuin suorakiinnitys.
- Pyörintätarkkuus  $\pm 5 \mu\text{m}$  (järjestelmätarkkuus  $3 \times D$ ).
- Pyörintätarkkuus  $\pm 2 \mu\text{m}$  (kavennusholkille).
- Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

#### Erikoistarvike:

Lieriömäiset puhdistustuurnat nro 343720.

### Tekninen kuvaus

Ø D	12 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Ulko-Ø	12 mm
Tuotenimen määrite	Ø 12 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus	5 µm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

