

**Garant****Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 32/3mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273750 32/3   |
| GTIN         | 4045197531506 |
| Tuoteluokka  | 21W           |

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Toimintaleveys L <sub>4</sub> | 26,5 mm               |
| Pistoleveys w                 | 3 mm                  |
| Pään pituus L <sub>1</sub>    | 33 mm                 |
| Pistosyvyys t <sub>max</sub>  | 9 mm                  |
| Ruuvi                         | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Kokonaispituus L              | 170 mm                |
| Varren leveys b               | 32 mm                 |
| Käyttötapa                    | Oikea                 |
| Sisäjähdytys                  | ei                    |
| aksaalinen pisto mahdollinen  | kyllä                 |
| Tuotetyyppi                   | Kääntöteränpidin      |

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25

674248 TX25

Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm

659906 1600

Kiinnitysruuvi Tyyppi 6

279815 6

8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm

659874 50

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm

659957 1600