

**CNMA 120408, BUX220, Lastuamissärmän malli: M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255580 M
GTIN	4045197817624
Tuoteluokka	22I

Kuvaus**Malli:**

- Kertakäyttömalli.
- Yksiteräinen.

Huomautus:

Muita kääntöterämalleja, kokoja ja kulmasäteitä saatavissa pyynnöstä.

Laji: BUX220

Lastuamissärmän malli: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissärmän malli	M
Laji	BUX220
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 200 m/min

Lastuamissyvyys a _p	0,1 - 0,5 mm
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CBN
ISO-koodi-kääntöterä	CNMA 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	BUX220
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä