



Akkukäyttöinen rasvaprässi 562 baariin asti, Tyyppi: M12GG



Tilaustiedot

Tilausnumero	083578 M12GG
GTIN	4002395001903
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Täytetään irtorasvalla (sisältö enint. 500 ml) tai patruunoilla (sisältö 400 g). **Soveltuu rasvoille NLGI-luokkaan 3 saakka.**

Varustettu ilmanpoistventtiilillä. Rasvaprässin pituus 355 mm, letkun pituus 914 mm, yleiskäyttöinen suutin.

Toimituksen sisältö:

Pikalatauslaite C12C, letku yleisliittimellä, kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet löytyvät alkaen numerosta 073814.

Tekninen kuvaus

Täyttömäärä irrallaan	500 cm ³
Letkun pituus	914 mm
Letkuliitännäkierre	M10 × 1
Akkukapasiteetti	4 Ah
akun jännite	12 V
sopii patruunako'oilte	400 g
Letkun Ø	13 mm

Pituus	355 mm
Valmistajamerkintä	M12GG
Yhteensopiva patruuna	083590
Akkutyyppi	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Tuotetyyppi	Rasvapuristin

Tarvikkeet

Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppi MB12	073815 MB12
---	-------------