

Garant**ZeroClamp-kiristysultti, Tyyppi: 18M12/138****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360066 18M12/138
GTIN	4045197817235
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Käyttö:

Joustavan kiristimen kiinnittämiseen ZeroClamp-nollapistekiristysjärjestelmään.

Sopii:

Joustava kiristin nro 360060 ja 360064.

Tekninen kuvaus

Kierre M ₁ , ulko-	M12
Kierre M ₂ , ulko-	M12

Keskiön Ø D	18 mm
Sopii kiinnityskuppiin, jonka Ø	138 mm
Sarja	ZeroClamp
Ulko-Ø:n toleranssi	K6
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit