

Garant**SC.T 120408, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260766 HB7120-1
GTIN	4045197818621
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SC.T 120408 HB7120-1 Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: HB7120-1

lastunmurtaja: VM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Laji	HB7120-1
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	VM
Koneistusehto	jatkuva

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä