

Garant**WCHX 060202, Tyyppi: ALU**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268480 ALU
GTIN	4045197470522
Tuoteluokka	21K

Kuvaus

Sopii:

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 11.

sopii työkalun Ø:lle D_c: 11 mm

Laji: HU70AL

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 300 - 600 m/minLastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 180 m/min

Tekninen kuvaus

Oheiskäyttö	K
tyyppi	ALUM.
Lastuamisnopeus v _c sivukäyttö	180 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	300 - 600 m/min
Pääkäyttöalue	N
Laji	HU70AL
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	WCHX 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D _c	11 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä