

**Garant****RC.X 1003, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260640 HB7140-1
GTIN	4045197819185
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

RC.X 1003 HB7140-1 lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min
Laji	HB7140-1
Pääkäyttöalue	M
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	RCMX 1003
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä