

**Garant****WCHX 090308, Tyyppi: ALU**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268490 ALU
GTIN	4045197470829
Tuoteluokka	21K

## Kuvaus

**Sopii:**

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 18.

sopii työkalun Ø:lle D<sub>c</sub>: 18 mm

Laji: HU70AL

Lastuamisnopeus v<sub>c</sub> pääkäyttö: 300 - 600 m/minLastuamisnopeus v<sub>c</sub> sivukäyttö: 180 m/min

## Tekninen kuvaus

tyyppi	ALUM.
Lastuamisnopeus v <sub>c</sub> pääkäyttö	300 - 600 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Oheiskäyttö	K
Lastuamisnopeus v <sub>c</sub> sivukäyttö	180 m/min
Pääkäyttöalue	N
Laji	HU70AL
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	WCHX 090308
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D <sub>c</sub>	18 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä