

Garant**SisäSORVAUSPIDIN PISTOSORVAUKSEEN, OIKEA, VARREN Ø DS / PISTOLEVEYS W:
32/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273790 32/2
GTIN	4045197679666
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm²). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Ruuvi	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Pistoleveys w	2 mm
t _{max} sisätyöstö	10 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	39 mm
Keskisiirto L ₃	22 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L ₁	50 mm
varren Ø D _s	32 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 8

279815 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX20

674248 TX20