

**Garant****WCHX 070304, Tyyppi: SM**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268484 SM
GTIN	4045197470669
Tuoteluokka	21K

## Kuvaus

**Sopii:**

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 15.

sopii työkalun Ø:lle D<sub>c</sub>: 15 mm

Laji: HB7120

Lastuamisnopeus v<sub>c</sub> pääkäyttö: 110 - 220 m/minLastuamisnopeus v<sub>c</sub> sivukäyttö: 110 - 140 m/min

## Tekninen kuvaus

Oheiskäyttö	M
Lastuamisnopeus v <sub>c</sub> sivukäyttö	110 - 140 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v <sub>c</sub> pääkäyttö	110 - 220 m/min
tyyppi	SM
Laji	HB7120
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	WCHX 070304
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D <sub>c</sub>	15 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä