

**Garant****WCHX 070304, Tyyppi: UNI**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268484 UNI
GTIN	4045197470683
Tuoteluokka	21K

## Kuvaus

**Sopii:**

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 15.

sopii työkalun Ø:lle D<sub>c</sub>: 15 mm

Laji: HB7130

Lastuamisnopeus v<sub>c</sub> pääkäyttö: 65 - 200 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	UNI
Nirkon säde	0,4 mm
tyyppi	UNI
Lastuamisnopeus v <sub>c</sub> pääkäyttö	65 - 200 m/min
Laji	HB7130
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöteriä	WCHX 070304
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D <sub>c</sub>	15 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä