

**Kiristyspää tasainen, SK 80, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 61 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329940 61
GTIN	2050001923257
Tuoteluokka	33H

Kuvaus**Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Sileä malli hienotyöstöä varten.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	61 mm
profiili	pyöreä
Kovuus	60 HR
Puristuspinta	tasainen
Pituus L	53 mm

Malli	urilla
Sovitin	SK 80
Tuotetyyppi	Kiristyspää