



## Kaksoishiomakone DS, 400 V, Tyyppi: DS04/150



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077511 DS04/150
GTIN	2050001741257
Tuoteluokka	03S

### Kuvaus

#### Malli:

**Erittäin tasakäyntinen** moottori takaa pitkän käyttöiän myös **jatkuvassa käytössä**.

**Hiomalaikat eivät sisälly toimitukseen.**

25,4 mm:n akseli.

Erittäin vankat, kolmivaiheiset vaihtovirralla toimivat kaksoishiomakoneet pöytämalleina.

Vakaat työkappaletuet, jälleenkäynnistymissuoja ja silmien suojakilvet varmistavat käyttäjän turvallisuuden.

#### Huomautus:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100.

Tehonkulutus: 250 W

Enimmäiskierros-luku: 2900 min<sup>-1</sup>

Hiomalaikan Ø D: 150 mm

Hiomalaikan leveys T: 25 mm

Hiomalaikan reiän Ø H: 25,4 mm

Paino: 14 kg

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	2900 min <sup>-1</sup>
Paino	14 kg
Tehonkulutus	250 W
Valmistajamerkintä	DS04/150

Hiomalaikan leveys T	25 mm
Hiomalaikan reiän Ø H	25,4 mm
Hiomalaikan Ø D	150 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kaksoishiomakone

## Tarvikkeet

Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK80	596100 EK80
Koneen jalusta Sopii koneisiin DS04	077513 DS04
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi SC46	596100 SC46
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi C800	596100 C800
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi SC80	596100 SC80
Työkalujen kiinnityspöytä, oikea Tyyppi AT1	077525 AT1
Silmäsuojuskilpi nroon 077502 Tyyppi DS1	077509 DS1
Työkalujen kiinnityspöytä, vasen Tyyppi AT1	077519 AT1