

Garant**HSK-jäähdytysnesteputki, HSK:lle: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309880 25
GTIN	2050001707802
Tuoteluokka	39Z

Kuvaus**Malli:**

Erikois-O-renkas 120 baariin asti, kulman liikealue $\pm 1^\circ$, kiillotettu, 2 tiivisterengasta.

Jäähdytysnestettä kestävät Viton®-tiivisteet.

- Hienokiillotettu pinta, kovetettu ja sinistetty.
- Kaksi kiillotettua välisädettä.
- Täysi liikkuvuus kahden O-renkaan ansiosta.
- Nuorrutetut kierrehylsyt valssatuilla, tiiviillä kierteiden viisteillä.

Kuvaus:

HSK-jäähdytysaineputki – pieni komponentti, jolla on suuri vaikutus! Kun työkaluja vaihdetaan tuhansiakin kertoja päivässä, on puhdas ja ennen kaikkea prosessivarma liitântä tärkeä konekaran jäähdytysnesteputken ja tiivisteiden välissä.

Sopii:

HSK-työkalupitimet.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	16,8 mm
kierre M	M8x1
Sopii istukalle	HSK 25
Ø D	5 mm
Enimmäispaine	120 bar

Kulman liikkuvuus	± 1 astetta
Pintakäsittely	kiillotetut
Tuotetyyppi	Jäähdytysnesteputki

Tarvikkeet

Holkkiavain HSK-jäähdytysnesteputkelle HSK:lle 25	309890 25
---	-----------