

**Kiristyspää tasainen, SK 80, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 19mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 329940 19 |
| GTIN | 2050001922830 |
| Tuoteluokka | 33H |

Kuvaus**Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Sileä malli hienotyöstöä varten.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|----------|
| Kiinn.Ø | 19 mm |
| Puristuspinna | tasainen |
| profiili | pyöreä |
| Kovuus | 60 HR |
| Pituus L | 53 mm |

| | |
|-------------|-------------|
| Malli | urilla |
| Sovitin | SK 80 |
| Tuotetyyppi | Kiristyspää |