

**HAINBUCH****Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla, SK 80, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva):  
45mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	329944 45
GTIN	2050001923820
Tuoteluokka	33H

## Kuvaus

**Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Poikittais- ja pitkittäisurat raakamateriaalille.

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

## Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	45 mm
Puristuspinta	Poikittais- ja pitkittäisurat
Kovuus	60 HR
profiili	pyöreä

Pituus L	53 mm
Sovitin	SK 80
Tuotetyyppi	Kiristyspää