

**HAINBUCH****Kiristyspää tasainen, SK 80, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 10mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	329940 10
GTIN	2050001922748
Tuoteluokka	33H

## Kuvaus

**Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Sileä malli hienotyöstöä varten.

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

## Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	10 mm
Kovuus	60 HR
Puristuspinna	tasainen
profiili	pyöreä
Pituus L	53 mm

Malli	urilla
Sovitin	SK 80
Tuotetyyppi	Kiristyspää