



## Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, HSK-A 100, Kiinnitys-Ø D1: 32mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	307525 32
GTIN	2050001653550
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

#### Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

#### Käyttö:

- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.
- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).

#### Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

WTE-kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

#### Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

### Tekninen kuvaus

Ø D <sub>2</sub>	63 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Ulkonema A-mitta	110 mm
L <sub>3</sub>	60 mm

Sopiva kavennusholkki	302175; 302180; 302177; 302187
kierre M	M16 × 1
Ulko-Ø D	67 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/307525-32>