



ER-kiristysholkki-istukka VARIA, V5, ER-kiristysholkkikoolle: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	319805 40
GTIN	2050001077912
Tuoteluokka	33E

Kuvaus

Etu:

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

Käyttö:

Pääasiassa poraukseen ja keskiöimiseen.

Huomautus:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle on 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrottaessa. Suosittelemme Varia-työkalunpitimien ja vaihto-osien puhdistukseen EWS Clean ja puhdistussarjaa.

Tekninen kuvaus

ER-kiristysholkeille	40
Ulkonema A-mitta	30 mm
Ulko-Ø D	63 mm

Sovitin	V5
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka